

MiniGran

Laboratorní granulátor

Tichý a kompaktní granulátor, ideální pro laboratorní účely



Popis produktu

MiniGran je laboratorní granulátor navržený pro granulaci menších plastových dílů. Díky kompaktním rozměrům lze tento granulátor umístit téměř kdekoli a proto je velmi vhodný pro laboratorní aplikace. Granulátor je vhodný pro všechny druhy plastů, díky nízkým otáčkám rotoru se zpracovávají plastové materiály na vysoce kvalitní recyklát s nízkou prašností. Granulační komora MiniGranu, skládající se z rotoru a síta, je vyrobena z nerezové oceli, aby splňovala standardy vysoké čistoty pro recykláty. Kromě toho je řezací komora hermeticky utěsněna, aby se zabránilo kontaminaci přívodním vzduchem nebo prachem při odsávání. Díky tomu je možné granulátor používat i v čistých prostorách. Komora přístroje je konstruována tak, aby šla rychle a jednoduše otevřít a následně vyčistit. Optimalizovaná řezná geometrie s kaskádovitým rotorem ve tvaru S zaručuje velmi efektivní proces recyklace a sníženým vlivem disipačního tepla.


Charakteristické funkce

- Nízko rychlostní motor a optimalizovaná řezná konstrukce bříty zajišťující vysokou kvalitu recyklátu
- Kompaktní rozměry / malé rozměry
- Možnost rychlého a snadného otevření komory s následným snadným čištěním
- Nízká spotřeba energie
- Řezné nože typu Chevron poskytují vysokou kvalitu a nízkou prašnost
- Násypka navržena tak, aby eliminovala hluk
- Vyjímatelná nádoba pro sběr recyklátu ev. odtah recyklovaného materiálu

Technická specifikace:

Otvíratelná řezná komora	80 mm x 100 mm
Průměr rotoru	90 mm
Rychlost rotoru	112 ot/min
Rotorové nože	9 ks
Statorové nože:	2 ks
Výkon motoru:	0,75 kW
Napájení:	230, 400, or 480 V / 50 Hz
Velikost síta	3-5 mm
Síto:	Standardní varianta otvor velikosti 4 mm (ev. 3 nebo 5 mm na objednání)
Hmotnost:	cca 40 kg

Objednací kód



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
 756 55 Tel.: +420 571 647 310
 Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
 www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
 Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
 Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
 naleznete na www.dynisco.com
 Rev.:1216