

PT4195 | TPT4195 (oil)

Tlakové snímače s alternativní náplní

Ideální pro farmaceutický a potravinářský průmysl



Popis produktu

Snímače PT4195 a TPT4195 jsou snímače $\pm 0,5\%$ přesností snímání jsou ideální pro potravinářské nebo lékařské aplikace vyžadující jednoduchou instalaci, opakovatelnost a spolehlivost. Potravinářský olej plnicí materiál splňuje požadavky stanovené USDA i FDA.

Snímače PT4195 poskytují průmyslový standardní 0-5 Vdc zesílený signál navržený pro práci s DCS a PLC. K dispozici jsou i volitelné konfigurace s termočládky nebo RTD pro zajištění snímání teploty a tlaku v jednom bodě. Snímače jsou opatřeny závitem 1/2-20-UNF-2A pro montáž do standardních montážních otvorů a může být dodán s řadou dalších elektrických připojení.

Charakteristické funkce

- Nastavitelná nula a rozpětí
- Olejová náplň splňuje požadavky FDA dn USDA
- Přesnost lepší než $\pm 0,5\%$
- Dymax® potažené stočené části smáčené SST
- Výstup 0-5 Vdc
- Interní 80% směšovací kalibrace


Výkonnostní charakteristiky:

Výstupní signál:	0-5 Vdc
Napájení snímače:	11 - 36 Vdc
Přesnost*:	± 0.5% FSO
Opakovatelnost:	± 0.2% FSO
Tlak při přetížení:	2x FSO
Tlakové rozsahy (psi):	1M = 0-1,000 1.5M = 0-1,500 3M = 0-3,000 5M=0-5,000 7.5M = 0-7,500 10M=0-10,000
Jednotky tlaku:	PSI
Nastavení nuly / rozsahu (±% FS):	±15% / ±15%
Odpor můstku:	2,000 Ohms minimum
Izolační odpor:	1000 megohms @ 50 Vdc
Vnitřní kalibrace R-Cal:	80% FSO ±0.5%

Teplotní a mechanické charakteristiky:

Technologie snímačů:	4-ramenný tenzometrický Wheatstoneův můstek
Maximální teplota membrány:	315°C
Doporučená max teplota membrány pro prodlouženou životnost produktu:	275°C
Posunutí nuly (vlivem teploty):	65 psi/100°C
Maximální teplota pouzdra elektroniky:	(-25°C to 85°C)
Posunutí nuly (vlivem teploty elektroniky):	(± 0.10% FS/°C max)
Posunutí rozsahu (vlivem teploty elektroniky):	(±0.04% FS/°C max)
Montážní moment:	500 inch/lbs. max
Teplotní snímač (volitelný):	J nebo K-typ termočlánek s 8 cm flexi. vodičem nebo PT100 a RTD
Materiál v kontaktu s médiem:	15-5 PH SST - DyMax™ povlak

Objednací kód



Standardní spojovací konektor Dynisco P/N 711600 - 6 pinový bajonetový kabelový konektor. Přenos může být ovlivněna použitím neoriginálních dílů. Pro případné nestandardní a zakázkové požadavky nás neváhejte kontaktovat.



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579
756 55

Česká republika




Tel.:
Tel.:
Email

+420 571 647 228
+420 571 647 310
info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz

Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty naleznete na www.dynisco.com
Rev.:1216

Rozměry snímače



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579
756 55

Česká republika



Tel.: +420 571 647 228
Tel.: +420 571 647 310

Email: info@azurr-tech.cz

www.azurr-tech.cz

Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
naleznete na www.dynisco.com
Rev:1216

Volitelné příslušenství

Pro taveninové a industriální tlakové snímače a převodníky

1.1 Možnosti pro snímače tlaku taveniny a převodníky.

1.1 Všechny podrobné specifikace níže uvedených možností viz tabulka na následující straně (Specifikace pro verze se závitem 1/2"-20 UNF).

B106	Olejevá náplň (bezpečné pro lékařské a potravinářské aplikace). Max. provozní teplota 315°C. Dostupné pro všechny verze snímačů a převodníků s tlakovým rozsahem 70 bar až 700 bar. (více detailů na straně 112 / 113)
B170	Membrána potažená vrstvou nitridem titanu , dostupné pro snímače se standardní náplní a materiálem membrány 15-5 PH nebo silnějším materiálem membrány Inconel 718- stejně jako s náplní NaK a membránou Inconel 718.
B171	Náplň NaK dostupné pro snímače se standardní náplní, volitelná membrána Inconel 718 nebo Hastalloy C-276. Vysoká provozní teplota do 540 °C pouze s membránou Inconel 718. Max. tlakový rozsah 700 bar.
B173	Membrána potažena vrstvou Borafuse dostupné pro snímače s membránou Inconel 718 a standardní náplní nebo NaK. Nejlepší řešení pro abrasivní aplikace. Dostupné pouze pro vysoké rozsahy od 350 bar až do 1400 bar.
B220	Silnější membrána Inconel 718 se standardní náplní.
H-Code	Konstrukce membrány z Hastalloy C-276 a spodní části snímače včetně závitu. Korozní odolnost proti agresivním a chemickým polymerním materiálům.
XL-Code	Provedení se silnější membránou Inconel 718 , pro vysokotlaké rozsahy 200 bar až 2000 bar.
T80	0,008 "silnější 15-5 PH membrána s povlakem DyMax pro libovolné konfigurace 1/2" závitů se standardní náplní. Pouze pro vysokotlaké rozsahy 350 bar až 1400 bar.

1.2 Další volitelné možnosti

D01	Těsnicí dosedací plocha (90°) namísto standardní 45° těsnicí ploše.
D05	Kabelový výstup s kabelovou průchodkou, krytí IP65, jeden svazek vodičů.
D30/xxx	Speciální kalibrace s rozsahem rozšíření výstupního signálu pro verze MDT a EMT. Max. expanze až dvakrát, např. Kalibrace rozsahu 100 bar max. 0-50 bar dle. 0-100% signál, 80% hodnota modifikovaného výstupního signálu.
D83	Standardní 6pinový konektor odolný proti povětrnostním vlivům.
PT100	RTD 100 pro měření teploty namísto standardního termočlásku.
S137	Termočlánek PT100 s pružná délkou jako rozměr snímače tlaku.
T93	0,009 "silnější membrána pro verze snímače závitu M18x1,5.
TCxx	K dispozici jsou různé termočlásky kontaktujte nás pro bližší informace.



Azur-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579

756 55

Česká republika



Tel.:

+420 571 647 228

Tel.:

+420 571 647 310

Email

info@azurr-tech.cz

www.azurr-tech.cz

Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016. Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění. Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty naleznete na www.dynisco.com Rev:1216